





Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour carte fond de panier, blindé, CompactPCI, 3 U, 235 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24563-152



Bac à cartes avec blindage CEM pour le montage de carte fond de panier, pour application CPCl.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type F (« Flexible ») pour les modules enfichables CompactPCI avec des forces d'insertion/extraction élevées

Aluminium

Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Atténuation CEM d'environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d'utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Profil de type H « Heavy »

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Profondeur (D): 235mm

Quantité par colis: 1

Pour montage: Carte fond de panier

Profondeur de la carte: 160mm

Type de joint CEM: Textile

Poignée incluse: Non

Fixation: Rack

Conformité: CEI 60297-3-103; IEEE 1101,10

Blindage électromagnétique: Oui

Finition: Anodisé; Passivé

Matériau: Aluminium


Type de produit: Bacs à cartes / Châssis

Largeur du rack: 84HP

Charge statique: 11kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE