nVent | SCHROFF

We connect and protect

EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Haute rigidité (Heavy), Blindage CEM réalisable a posteriori, Poignée avant

Bac à cartes blindé non-CEM pour montage des cartes fond de panier, version Heavy avec faces latérales soudées tox et poignée à l'avant.

CERTIFICATIONS

RoHS COMPLIANT

DB

FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type H (« Heavy»), L'équerre 19" est clinchée sur le flanc (soudée à froid)
Livraison dans un emballage plat peu encombrant
Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
Profil de type H « Heavy »
Résistance aux chocs et aux vibrations jusqu'à 5 g
IP 20 conformément à la norme IEC 60529
Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003
Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
Charge admissible jusqu'à 15 kg
Version avec poignées avant

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium

Finition: Anodisé; Passivé

Blindage électromagnétique: Non

Type de produit: Bacs à cartes / Châssis

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
24567-161	3U	175mm	1	Carte fond de panier	160mm	Acier inoxydable
24567-162	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Acier inoxydable
24567-163	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Acier inoxydable
24567-164	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable
24567-461	6U	175mm	1	Carte fond de panier	160mm	Acier inoxydable
24567-462	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Acier inoxydable
24567-463	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Acier inoxydable
24567-464	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable

Table 2/3

Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique
24567-161	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-162	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-163	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg

Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignéeincluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Chargestatique
24567-164	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-461	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-462	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-463	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-464	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg

Table 3/3

Référence catalogue	Certifications	Expédition rapide
24567-161	RoHS	No
24567-162	RoHS, DB	No
24567-163	DB, RoHS	No
24567-164	RoHS, DB	No
24567-461	RoHS, DB	No
24567-462	DB, RoHS	No
24567-463	RoHS, DB	No
24567-464	DB, RoHS	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.