

Face avant, Sans blindage, Charnières inférieures

Face avant non blindée à charnières avec fixation inférieure.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant décrochable à 135° (sauf RatiopacPRO)

Permet le montage sur les profils horizontaux

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant sans poignée

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	----------	----------------	--------------

20838-280	3U	28HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-271	3U	42HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-272	3U	63HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-273	3U	84HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-277	4U	42HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-278	4U	63HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-279	4U	84HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-276	6U	84HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-275	6U	63HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-274	6U	42HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur

Table 2/2

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnéti que	Hauteur (H)	Largeur (W)	Expédition rapide
------------------------	-----------------	------------	-----------------------------------	-------------	-------------	----------------------

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE