


# Protection isolante de circuit imprimé côté soudure

Le couvercle latéral protège mécaniquement le côté soudure d'un circuit imprimé.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Protection mécanique du côté soudé

Convient aux cartes Europe 100 x 160 mm

## SPÉCIFICATIONS

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Type de produit:</b> | Couvercle               |
| <b>Compatible avec:</b> | Faces avant             |
| <b>Matériau:</b>        | Polypropylène           |
| <b>Type:</b>            | Couvercle côté à souder |

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Quantité par colis | Température | Indice d'inflammabilité | Expédition rapide |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 61000-007           | 3U              | 1                  | 55°C min    | UL® 94V-0               | No                |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Quantité par colis | Température | Indice d'inflammabilité | Expédition rapide |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 61000-177           | 3U              | 1                  | 85°C min    | UL® 94V-0               | No                |
| 61000-012           | 6U              | 1                  | 55°C min    | UL® 94V-0               | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les matériaux du couvercle de circuit imprimé sont répertoriés UL. Le test a été réalisé avec une épaisseur de matériau de 1,5 mm.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**