

Module enfichable avec poignée trapézoïdale, Avec blindage, Gris



Module enfichable, avec poignée statique et face avant en U. La poignée grise est montée sur la face avant. La face en U permet le montage d'un joint textile.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant, en U, Avec blindage

Poignée sans fonction d'extraction

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant avec poignée (PIU)
Blindage électromagnétique:	Oui

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Type de joint CEM
20848-663	3U	3HP	1	Trapezoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Type de joint CEM
20848-664	3U	4HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-665	3U	5HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-666	3U	6HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-667	3U	7HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-668	3U	8HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-669	3U	10HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-670	3U	12HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-671	6U	3HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-672	6U	4HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-673	6U	5HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-674	6U	6HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-675	6U	7HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-676	6U	8HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-677	6U	10HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile
20848-678	6U	12HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Textile

Table 2/3

Référence catalogue	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées	Indice d'inflammabilité	Conformité	Hauteur (H)
---------------------	----------------	--------------	-----------------	-------------------------	------------	-------------

20848-663	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	128.4mm
20848-664	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	128.4mm
20848-665	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	128.4mm
20848-666	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	128.4mm
20848-667	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	128.4mm
20848-668	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	128.4mm
20848-669	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	128.4mm
20848-670	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	128.4mm
20848-671	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	261.8mm
20848-672	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	261.8mm
20848-673	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	261.8mm
20848-674	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	261.8mm


20848-675	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	261.8mm
20848-676	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	261.8mm
20848-677	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	261.8mm
20848-678	Anodisé	Décapé	Non	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, CEI 60297-3- 101	261.8mm

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur (W)	Expédition rapide
20848-663	14.9mm	No
20848-664	20mm	No
20848-665	25mm	No
20848-666	30.1mm	No
20848-667	35.2mm	No
20848-668	40.3mm	No
20848-669	50.5mm	No
20848-670	60.6mm	No
20848-671	14.9mm	No
20848-672	20mm	No
20848-673	25mm	No

Référence catalogue	Largeur (W)	Expédition rapide
20848-674	30.1mm	No
20848-675	35.2mm	No
20848-676	40.3mm	No
20848-677	50.5mm	No
20848-678	60.6mm	No

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE