

Alimentation| enfichable 19", AC/DC, Triple, régulation linéaire

Régulateur linéaire pour les applications nécessitant un niveau de bruit en sortie très faible.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

3 tensions de sortie, séparées galvaniquement

Haute précision de régulation, faible ondulation résiduelle et très faible interférence

Tension secteur 230 VAC (convertible à 115 VAC avec le kit de conversion de tension)

Convient aux applications médicales (distance de sécurité de 8 mm)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13105-051	Régulateurs linéaires 19"	230V	8W	3	5V	0.5A
13105-052	Régulateurs linéaires 19"	230V	20W	3	5V	1.5A

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13105-053	Régulateurs linéaires 19"	230V	39W	3	5V	3A

Table 2/3

Référence catalogue	Tension 2	Intensité 2	Tension 3	Intensité 3	Hauteur du rack	Largeur du rack
13105-051	12V	0.2A	12V	0.2A	3U	6HP
13105-052	12V	0.5A	12V	0.5A	3U	10HP
13105-053	12V	1A	12V	1A	3U	14HP

Table 3/3

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Certifications	Expédition rapide
13105-051	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	No
13105-052	171.93mm	1	CE, RoHS	No
13105-053	171.93mm	1	RoHS, CE	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément la face avant.

Données de sortie à Ta= 0 ... 50 °C.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE