

RatiopacPRO| Coffret rackable 19", Blindage réalisable a posteriori



Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection aux sous-ensembles électroniques 19" et personnalisés. Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret fournit des équerres de rackage 19".

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffrets pour intégration de composants modulaires 19" ou montage personnalisé, par ex. avec plaque de montage

Adapté aux poignées d'insertion/extraction conformément aux normes IEC 60297-3-102 et IEEE 1101.10 pour applications CompactPCI et VME64x

Blindage CEM réalisable à postérieur

Version avec équerres de fixation 19"

Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)

Construction symétrique, face avant et arrière identiques

Aucune vis apparente ; pièces d'habillage amovibles sans outils

Conforme DIN EN 62368-1

SPÉCIFICATIONS

Largeur du rack:	84HP
Type de produit:	Coffret
Type:	Coffret pour composants électroniques personnalisés
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant
24571-438	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-441	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-442	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-443	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-444	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-486	4U	255.5mm	1	156.8mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-489	4U	315.5mm	1	156.8mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-490	4U	375.5mm	1	156.8mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-491	4U	435.5mm	1	156.8mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-492	4U	495.5mm	1	156.8mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant
24571-534	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-537	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-538	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-539	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24571-540	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-201	5U	255.5mm	1	201.25mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-204	5U	315.5mm	1	201.25mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-205	5U	375.5mm	1	201.25mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-206	5U	435.5mm	1	201.25mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-207	5U	495.5mm	1	201.25mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-345	5U	255.5mm	1	201.25mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant
24572-348	5U	315.5mm	1	201.25mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-349	5U	375.5mm	1	201.25mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-350	5U	435.5mm	1	201.25mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-351	5U	495.5mm	1	201.25mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-570	2U	255.5mm	1	67.9mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-573	2U	315.5mm	1	67.9mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-574	2U	375.5mm	1	67.9mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-575	2U	435.5mm	1	67.9mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales
24572-576	2U	495.5mm	1	67.9mm	432mm	Équerres de montage 19", Glissières horizontales

Table 2/3

Référence catalogue	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau	Indice de protection
---------------------	---------------------------	------------	----------	---------	----------	----------------------

24571-438	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium	IP20
24571-441	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium	IP20
24571-442	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium	IP20
24571-443	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium	IP20
24571-444	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium	IP20
24571-486	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24571-489	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24571-490	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20

24571-491	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24571-492	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	177mm	Aluminium	IP20
24571-534	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm	Aluminium	IP20
24571-537	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm	Aluminium	IP20
24571-538	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm	Aluminium	IP20
24571-539	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm	Aluminium	IP20
24571-540	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm	Aluminium	IP20
24572-201	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm	Aluminium	IP20

24572-204	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-205	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-206	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-207	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-345	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-348	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-349	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-350	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm	Aluminium	IP20

24572-351	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-570	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-573	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-574	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-575	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-576	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	88.1mm	Aluminium	IP20

Table 3/3

Référence catalogue	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24571-438	25kg	448.9mm	No
24571-441	25kg	448.9mm	No
24571-442	25kg	448.9mm	No
24571-443	25kg	448.9mm	No

Référence catalogue	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24571-444	25kg	448.9mm	No
24571-486	25kg	448.9mm	No
24571-489	25kg	448.9mm	No
24571-490	25kg	448.9mm	No
24571-491	25kg	448.9mm	No
24571-492	25kg	448.9mm	No
24571-534	25kg	448.9mm	No
24571-537	25kg	448.9mm	No
24571-538	25kg	448.9mm	No
24571-539	25kg	448.9mm	No
24571-540	25kg	448.9mm	No
24572-201	25kg	448.9mm	No
24572-204	25kg	448.9mm	No
24572-205	25kg	448.9mm	No
24572-206	25kg	448.9mm	No
24572-207	25kg	448.9mm	No
24572-345	25kg	448.9mm	No
24572-348	25kg	448.9mm	No

Référence catalogue	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24572-349	25kg	448.9mm	No
24572-350	25kg	448.9mm	No
24572-351	25kg	448.9mm	No
24572-570	25kg	448.9mm	No
24572-573	25kg	448.9mm	No
24572-574	25kg	448.9mm	No
24572-575	25kg	448.9mm	No
24572-576	25kg	448.9mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Modifications (teintes et dimensions spécifiques)

Solutions personnalisées (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)

Service de montage à partir d'une pièce.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE