


Varistar| Étagère 19", Fixe, 75 kg



Étagère 19" Varistar, fixe, 75 kg.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible 75 kg

Acier, 1,5 mm

Avec mise à la masse

largeur 495 mm

À monter sur quatre montants 19"

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Étagère

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21130-302	495mm		1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-303	495mm		1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21130-304	495mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-305	495mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21130-309	495mm		1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
22130-302	495mm		1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-303	495mm		1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-304	495mm	800mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-305	495mm	800mm	1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
22130-309	495mm		1	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur	Longueur	Type	Expédition rapide
21130-302	400mm	342mm	Profondeur d'encastrement	No
21130-303	500mm	442mm	Profondeur totale	No
21130-304	600mm	642mm	Profondeur d'encastrement	No
21130-305	700mm	642mm	Profondeur totale	No
21130-309	740mm	682mm	Profondeur totale	No
22130-302	400mm	342mm	Profondeur d'encastrement	No
22130-303	500mm	442mm	Profondeur totale	No
22130-304	600mm	642mm	Profondeur d'encastrement	No
22130-305	700mm	642mm	Profondeur totale	No

Référence catalogue	Hauteur	Longueur	Type	Expédition rapide
22130-309	740mm	682mm	Profondeur totale	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE