

Varistar CP| Bâti sismique, Charge lourde



Bâti soudé en acier, spécialement conçu pour protéger l'équipement dans des zones d'activité sismique et satisfaire les exigences zone Bellcore 4.

FONCTIONS

Acier, 1,5 mm, zingué, finition : poudré

Résistance sismique selon zone Bellcore 4

Bâti soudé heavy-duty avec supports de renfort, RAL 7021

Charge dynamique admissible 500 kg pour IEC 61587-2

SPÉCIFICATIONS

Charge dynamique:	500kg
Charge statique:	1600kg
Type de produit:	Cadre baie/bâti
Matériau du bâti:	Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Tolérance aux chocs et aux vibrations
20630-273	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-274	33U	1600mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-275	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-276	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Tolérance aux chocs et aux vibrations
20630-277	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-278	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-279	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-280	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-281	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-282	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-283	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-284	42U	2000mm	800mm	1600mm	1	5g (force)
20630-285	42U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-286	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-287	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-288	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-269	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-270	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-271	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-272	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Référence catalogue	Fréquence	Couleur	Code couleur	Conformité	Finition	Matériau
---------------------	-----------	---------	--------------	------------	----------	----------

20630-273	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-274	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-275	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-276	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-277	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-278	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-279	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-280	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-281	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-282	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-283	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-284	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-285	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-286	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-287	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-288	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-269	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-270	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-271	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier

20630-272	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
-----------	-------	------------	----------	-----------------------------	----------------------	-------

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Expédition rapide
20630-273	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-274	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-275	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-276	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-277	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-278	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-279	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-280	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-281	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-282	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-283	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-284	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-285	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-286	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-287	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-288	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-269	Charge lourde	Varistar CP	No

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Expédition rapide
20630-270	Charge lourde		No
20630-271	Charge lourde	Varistar CP	No
20630-272	Charge lourde	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander les pièces jointes et les composants séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE