


Varistar CP| Toit ventilé



Toit de ventilation surélevé Varistar avec 3 ventilateurs, extensible jusqu'à 6 ventilateurs.

FONCTIONS

6 ventilateurs axiaux montés

Fiche Schuko/CEI 60320 C12

6 ventilateurs axiaux à économie d'énergie installés

Entrée d'alimentation à large plage 90-260 VAC

Contrôle de la vitesse avec les capteurs 2 T°

Alarme sur T° et ventilateur (écran d'affichage en façade et aux sorties relais)

Contrôle télécommandé par Modbus RTU ou Guardian

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Ventilateur

Matériau: Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Tension CC	Circulation d'air	Niveau acoustique
21630-777	600mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-778	600mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-783	800mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-784	800mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-785	800mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-786	800mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-779	600mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-780	600mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-781	600mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-782	600mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-787	800mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-788	800mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-790	600mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-791	600mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-792	600mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-793	600mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Tension CC	Circulation d'air	Niveau acoustique
21630-794	600mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-795	600mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-796	800mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-797	800mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-798	800mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-799	800mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-800	800mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-801	800mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)

Table 2/3						
Référence catalogue	Pression statique maximale	Couleur	Code couleur	Conformité	Finition	Indice de protection
21630-777	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-778	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-783	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-784	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-785	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-786	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-779	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-780	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20

Référence catalogue	Pression statique maximale	Couleur	Code couleur	Conformité	Finition	Indice de protection
21630-781	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-782	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	
21630-787	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-788	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-790	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-791	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-792	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-793	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-794	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-795	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-796	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-797	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-798	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-799	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-800	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20
21630-801	68.1Pa	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	IP20

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Expédition rapide
---------------------	------	-----------------	-------------------

21630-777	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-778	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-783	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-784	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-785	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-786	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-779	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-780	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-781	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-782	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-787	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-788	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-790	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-791	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-792	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-793	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-794	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-795	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-796	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No

21630-797	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-798	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-799	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-800	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No
21630-801	Plaque supérieure avec ventilateurs	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE