


Varistar| Glissière fixe



Se monte sur quatre montants 19" avec charge statique admissible 25/100 kg.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

A fixer sur montants 19"

Surface d'appui large (48 mm)

Montage possible par pas de 1 U (à fixer et visser en place)

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Glissières fixes

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Charge statique	Quantité par colis	Finition	Hauteur	Longueur	Compatible avec
23130-096	25kg	2	Aluzinc	500mm	456mm	Varistar CP
23130-097	25kg	2	Aluzinc	700mm	656mm	Varistar CP
23130-098	25kg	2	Aluzinc	740mm	699mm	Varistar CP
23130-099		2	Aluzinc			Varistar CP
23130-116	100kg	2	Aluzinc	200mm	156mm	Varistar CP
23130-118	100kg	2	Aluzinc	500mm	458mm	Varistar CP
23130-119	100kg	2	Aluzinc	700mm	658mm	Varistar CP
23130-120	100kg	2	Aluzinc	740mm	699mm	Varistar CP
23130-101	25kg	10	Aluzinc	500mm	456mm	Varistar CP
23130-102	25kg	10	Aluzinc	700mm	656mm	Varistar CP
23130-103	25kg	10	Aluzinc	740mm	699mm	Varistar CP
23130-123	100kg	10	Aluzinc	500mm	458mm	Varistar CP
23130-124	100kg	10	Aluzinc	700mm	658mm	Varistar CP
23130-125	100kg	10	Aluzinc	740mm	699mm	Varistar CP
23130-126		10	Aluzinc			Varistar CP

Table 2/2

Référence catalogue	Unité du colis	Certifications	Expédition rapide
23130-096	Paire	RoHS	No

Référence catalogue	Unité du colis	Certifications	Expédition rapide
23130-097	Paire	RoHS	No
23130-098	Paire	RoHS	No
23130-099	Paire		No
23130-116		RoHS	No
23130-118		RoHS	No
23130-119		RoHS	No
23130-120		RoHS	No
23130-101		RoHS	No
23130-102		RoHS	No
23130-103		RoHS	No
23130-123		RoHS	No
23130-124		RoHS	No
23130-125		RoHS	No
23130-126		RoHS	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour le montage dans la baie, les montants 19" doivent être installés à l'avant et à l'arrière.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE