


# Carte fond de panier| VPX



La carte fond de panier nVent SCHROFF VPX possède une excellente intégrité du signal permettant des taux de transfert de données très élevés.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Conformité : VITA 46.0 VPX base standard; VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX; VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector; VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector; VITA 46.11 System Management for VPX

Microswitch DIP pour la configuration du slot système

Liaisons JTAG

Connecteurs verrouillables Utility, Aux, Sense

Goujon M4 pour raccordement de l'alimentation électrique, max. 22 A par slot pour chaque tension

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de produit      | Nombre de Slots | Hauteur du rack | Type de cartes fond de panier | Largeur du slot | Type de connecteur |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 23001-834           | Carte fond de panier | 9               | 3U              | VPX, VITA 65                  | 5HP             | MultiGig           |
| 23001-816           | Carte fond de panier | 10              | 6U              | VPX, VITA 65                  | 5HP             | MultiGig           |
| 23001-815           | Carte fond de panier | 7               | 3U              | VPX, VITA 65                  | 5HP             | MultiGig           |

| Référence catalogue | Type de produit      | Nombre de Slots | Hauteur durack | Type de cartes fond de panier | Largeur du slot | Type de connecteur |
|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 23001-814           | Carte fond de panier | 7               | 3U             | VPX, VITA 65                  | 5HP             | MultiGig           |
| 23001-812           | Carte fond de panier | 5               | 3U             | VPX Full Mesh                 | 4HP             | MultiGig           |
| 23001-813           | Carte fond de panier | 5               | 3U             | VPX Full Mesh                 | 4HP             | MultiGig           |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type de connecteur d'alimentation | Type de connecteur secteur | Largeur  | Quantité par colis | Certifications | Expédition rapide |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------------|-------------------|
| 23001-834           | Goujon d'alimentation M4          | Microfit, 8 broches        | 253mm    | 1                  | VITA           | No                |
| 23001-816           | Goujon d'alimentation M4          | Microfit, 8 broches        | 262.55mm | 1                  | VITA, RoHS     | No                |
| 23001-815           | Goujon d'alimentation M4          | Microfit, 8 broches        | 186.46mm | 1                  | RoHS, VITA     | No                |
| 23001-814           | Goujon d'alimentation M4          | Microfit, 8 broches        | 186.46mm | 1                  | VITA, RoHS     | No                |
| 23001-812           | Goujon d'alimentation M4          | Microfit, 8 broches        | 120.67mm | 1                  | VITA, RoHS     | No                |
| 23001-813           | Goujon d'alimentation M4          | Microfit, 8 broches        | 120.67mm | 1                  | RoHS, VITA     | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres conceptions de cartes fonds de panier VPX et carte fond de panier VPX personnalisée, sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**