

Fazzoletto angolare a 2-2 fori



CARATTERISTICHE

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Orientamento	Dimensione del foro (HS)	Spessore (T)
ZWA207L	387675	Acciaio	Zincato a caldo	Mano sinistra	14 mm	6 mm
ZW207	313400	Acciaio	Zincato a caldo	Mano destra	14 mm	6 mm
ZWA207	387670	Acciaio	Zincato a caldo	Mano destra	14 mm	6 mm
ZWA207EG	387671		Elettro galvanizzato	Mano destra	14 mm	

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	Vite inclusa	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	No		
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Sì	10 mm	25mm

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	Vite inclusa	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	No		
ZWA207EG	387671	105 mm	90 mm	No		

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

