


2000 Kit di morsetti per travi



CARATTERISTICHE

Sistema per applicazioni leggere

Comprende un morsetto e un profilo a U

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	A.	B	C	D
2300EG	570160	300mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2200EG	570140	200mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2400EG	570180	400mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	E	Carico statico 1 (F1)	Carico statico 2 (F2)	Carico statico 3 (F3)
2300EG	570160	30.5 mm	1700N	490N	340N


Codice a catalogo	Numero articolo	E	Carico statico 1 (F1)	Carico statico 2 (F2)	Carico statico 3 (F3)
2200EG	570140	30.5 mm	1700N	490N	340N
2400EG	570180	30.5 mm	1700N	490N	340N

Spessore (T):	2 mm
Diametro vite (Sc):	6
Dimensione del foro (HS):	11 mm
Altezza (H):	12 mm
Larghezza (W):	25 mm
Coppia di serraggio (TQ):	30 N·m
Spessore flangia (FT):	11 mm Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per una presa sicura, il profilo deve estendersi al bordo esterno di ogni morsetto.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

