


3000 Kit di morsetti per travi



CARATTERISTICHE

Sistema per applicazioni medie

Comprende un morsetto e un profilo a U

SPECIFICHE

Fine: Elettrogalvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Spessore flangia (FT)
3300EG	570410	300mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3400EG	570420	400mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3500EG	570430	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3600EG	570440	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Carico statico 1 (F1)	Carico statico 2 (F2)	Carico statico 3 (F3)
-------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

3300EG	570410	13 mm	3700N	490N	390N
3400EG	570420	13 mm	3700N	490N	390N
3500EG	570430	13 mm	3700N	490N	390N
3600EG	570440	13 mm	3700N	490N	390N

Diametro vite (Sc): 8
X: 10.5 x 25 mm
D: 25 mm
Coppia di serraggio (TQ): 30 N·m
E: 31.5 mm
A.: 40 mm
B: 100 mm
C: 150 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

