

Morsetto per travi universale 300M



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Morsetto universale per travi metalliche standard

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

SPECIFICHE

Materiale: Ghisa

Fine: Elettro galvanizzato

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di foro	Dimensione del foro (HS)	Dimensione filettatura (TS)	Spessore flangia (FT)	A.
30009MM	389500	Semplice	9 mm		18 mm Max	21 mm
30011MM	389510	Semplice	11 mm		20 mm Max	23 mm
30013MM	389520	Semplice	13 mm		26 mm Max	35 mm


Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di foro	Dimensione del foro (HS)	Dimensione filettatura (TS)	Spessore flangia (FT)	A.
30017MM	389505	Semplice	17 mm		28 mm Max	30 mm
300M6	386805	Filettato		M6	18 mm Max	21 mm
300M8	386810	Filettato		M8	18 mm Max	21 mm
300M10	386820	Filettato		M10	20 mm Max	23 mm
300M12	386830	Filettato		M12	26 mm Max	35 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Coppia di serraggio (TQ)	Carico statico	Certificazioni
30009MM	389500	14 N·m Min	1200N	VdS G4005005, ITB
30011MM	389510	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
30013MM	389520	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB
30017MM	389505	14 N·m Min	5500N	ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4031026
300M6	386805	14 N·m Min	1200N	
300M8	386810	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005
300M10	386820	14 N·m Min	2500N	ITB, VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M12	386830	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

