

Attacco traversa laterale in acciaio 325M



CARATTERISTICHE

Si fissa alla parete o sul lato di un travetto per sostenere una barra filettata con gancio

SPECIFICHE

Fine: Zincato a caldo

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore (T)
325M10HD	589295	11 mm	50 mm	50mm	50 mm	5 mm
325M12HD	589296	14 mm	50 mm	50mm	50 mm	6 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
325M10HD	589295	2000N
325M12HD	589296	3000N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Seguire il taglio e la forza di estrazione consigliati dal produttore del dispositivo di fissaggio quando si esegue il fissaggio alla struttura. Il dispositivo di fissaggio non è incluso.

Installare in conformità con le vigenti disposizioni del codice.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

