

38 Staffa barra orbitale in acciaio offset



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fissaggio strutturale utilizzato per unire una barra filettata con gancio a una struttura

Fornisce la regolazione completa della barra filettata verticale

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensione barra (RS)	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione del foro 2 (HS2)
038M0010EG	598290	Acciaio	Elettrozincato	M10	13 mm	6.7 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Larghezza (W)	C	D	Carico statico
038M0010EG	598290	85 mm	29 mm	30.6 mm	19 mm	1112N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Capacità di carico dipendente dalla forza della struttura in legno.

Per barra da 3/8" a tubi da 2", utilizzare due viti autofilettanti a legno modello n. 43. Per barra da 3/8" a tubi da 4", utilizzare una vite a legno Modello n. 42 da 1/2" x 76,2 mm.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

