

Clip torsionale 4G16H con foro liscio a 90°



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene dalla griglia a T

Installazione a torsione veloce, facile e sicura

Per l'installazione non è richiesto alcuno strumento

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio per molle

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Colore	Dimensione del foro (HS)	Spessore flangia (FT)	Dimensione T-Grid
4G16H	170230	nVent CADDY Armour	Grigio	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm
4G16HWH	576950	Verniciato	Bianco	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
-------------------	-----------------	----------------

4G16H	170230	180N
4G16HWH	576950	180N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

