

4G24H Clip a torsione con foro normale a 90°



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene dalla griglia a T

Installazione a torsione veloce, facile e sicura

Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T

Per l'installazione non è richiesto alcuno strumento

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio armonico

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Colore	Dimensione del foro (HS)	Spessore della flangia (FT)	Dimensioni della griglia a T
4G24H	170490	nVent CADDY Armour	Grigio	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm
4G24HWHSP25	172280	Verniciata	Bianco	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Colore	Dimensione del foro (HS)	Spessore della flangia (FT)	Dimensioni della griglia a T
4G24HWH	170500	Verniciata	Bianco	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
4G24H	170490	180N
4G24HWHSP25	172280	180N
4G24HWH	170500	180N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

