


5000 Kit di morsetti per travi



CARATTERISTICHE

Sistema con profilo a C

Comprende un morsetto e un profilo

SPECIFICHE

Fine: Zincato a caldo


Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Tipo di canale	Dimensione asta (RS)	Spessore flangia (FT)	Coppia di serraggio (TQ)
5500HD	335020	500mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5800HD	335040	800mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5400HD	335010	400mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5300HD	335000	300mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5600HD	335030	600mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m

A	Carico statico 1 F1	Carico statico 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

