

Attacco travetto a barra



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Può essere installato su travi reticolari o ad I

La molla di limitazione a manopola permette un facile posizionamento

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Non è necessario assemblaggio

Nessun pezzo sciolto

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Spessore flangia (FT)	Diametro vite (Sc)	A.
CSBBARJEG	404354	Ghisa	Elettro galvanizzato	6.4 - 12.7 mm	0.5	50.8 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C
-------------------	-----------------	---	---

CSBBARJEG	404354	76.2 mm	63.5 mm
-----------	--------	---------	---------


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il fissaggio strutturale e l'elemento di rinforzo non sono inclusi.

Carichi UL				
Pezzo numero	Installazione del Fissaggio Strutturale	Spessore della flangia	Braccio di Rinforzo	Capacità di carico
CSBBARJ	CSBUNIV050	6 - 13 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	4004 N
	CSBURC12	6 - 13 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Carichi secondo FM					
Direzione del rinforzo	Dimensione tubazione	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Parallelo	N/A	6270 N	9385 N	11300 N	12590 N
Perpendicolare	N/A	7740 N	7605 N	9165 N	10230 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

