

Kit di fissaggio trave



CARATTERISTICHE

Per installazioni dove il cavo non può essere fatto passare intorno alla trave d'acciaio

Può sostenere due sistemi di catenarie che usano i singoli dadi a occhiello come punto di ancoraggio

Il kit include morsetti e dadi a occhiello

Si puo' installare nella parte superiore o inferiore di travi, putrelle o travi reticolari

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Spessore flangia (FT)	Dimensione asta (RS)	Carico statico 1 (F1)
SLBM12	196852	Acciaio	Elettrogalvanizzato, Zincato a caldo	10 - 20 mm	12	400N


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico 2 (F2)	Carico statico 3 (F3)
SLBM12	196852	700N	800N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico 1 rappresenta un punto di carico al centro dell'installazione delle catenarie. Il carico statico 2 rappresenta un carico distribuito tra due o tre punti sull'installazione delle catenarie. Il carico statico 3 rappresenta un carico distribuito tra quattro o più punti sull'installazione delle catenarie.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

