

Morsetto per travi orientabile



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Morsetto girevole

Adatto per montaggio su strutture in acciaio inclinate

Comprende dado e rondella M10

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio


Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Spessore flangia (FT)	Coppia di serraggio (TQ)	Angolo 1 (a1)	Angolo 2 (a2)
HB2	336030	Elettro galvanizzato	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max
HB2HD	336040	Zincato a caldo	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

