

Rinforzo per diramazioni - Collare



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Accetta barre filettate M10 o M12

Il collare ad installazione rapida semplifica la misurazione e il taglio della barra filettata

Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte

Funziona con barre filettate tagliate in maniera approssimativa ed elimina le sbavature lato tubo

Può essere installato con una barra filettata al di sopra o al di sotto del tubo di servizio

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

SPECIFICHE

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)
CSBBRP0100E G	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)
CSBBRP0125E G	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm
CSBBRP0150E G	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm
CSBBRP0200E G	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)
CSBBRP0100EG	404477	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2 mm
CSBBRP0200EG	404480	22.2 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

