

# Rinforzo per diramazioni - Connessione per foro filettato



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Il connettore orientabile accetta barre filettate M10 o M12

Si collega a tasselli per calcestruzzo o a connessioni strutturali con filettatura femmina

Puo' essere fissato su strutture in metallo

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Finitura       | Dimensione barra (RS) | Altezza (H) | Lunghezza (L) |
|-------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| CSBBRS3MEG        | 402241          | Acciaio   | Elettrozincato | 10, 12                | 28.2 mm     | 40.4mm        |

Table 2/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) | Diametro della vite (Sc) | Lunghezza della vite (L) |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
|                   |                 |               |                          |                          |

|            |        |         |    |      |
|------------|--------|---------|----|------|
| CSBBRS3MEG | 402241 | 26.9 mm | 10 | 19mm |
|------------|--------|---------|----|------|

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I dispositivi di aggancio delle diramazioni agli elementi strutturali devono essere utilizzati solo per detti rinforzi e non per attaccare le tubature dei sistemi antincendio a sprinkler.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

