


# Morsetto per travi a canale C con bullone a U



## CARATTERISTICHE

Morsetto per profili a C

Completo di piastra, bullone a U e fissaggi

## SPECIFICHE

**Fine:** Elettrogalvanizzato

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Tipo di canale           | Dimensione asta (RS) | Spessore flangia (FT) | Larghezza (W) | Spessore (T) |
|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| BCE03             | 585120          | E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 | 6                    | 16 mm Max             | 60 mm         | 4 mm         |
| BCE4              | 585110          | E4, E5                   | 8                    | 16 mm Max             | 70 mm         | 6 mm         |


Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | A.    | B     | C      | Carico statico |
|-------------------|-----------------|-------|-------|--------|----------------|
| BCE03             | 585120          | 20 mm | 36 mm | 70 mm  | 1250N          |
| BCE4              | 585110          | 24 mm | 39 mm | 100 mm | 2400N          |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico dipende dal tipo di profilo e dalla lunghezza.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

