

Rondella a U canale C.



CARATTERISTICHE

Piastrina a U

Per l'uso con profili a C

SPECIFICHE

Fine: Elettrogalvanizzato


Materiale: Acciaio


Table 1/2								
Codice a catalogo	Numero articolo	Α.	В	С	Spessore (T)	Dimensione del foro (HS)		
PLNE1208	588260	31 mm	30 mm	13.5 mm	2 mm	8.5 mm		
PLNE010	588250	28 mm	30 mm	15 mm	2 mm	10.5 mm		
PLUNI10	588290	35 mm	30 mm	10 mm	3 mm	10.5 mm		
PLNE3408	588280	39 mm	30 mm	17.5 mm	3 mm	8.5 mm		

Table 2/2						
Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di canale				
PLNE1208	588260	E0L, E0, E1				

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di canale
PLNE010	588250	E0, E0L
PLUNI10	588290	E1, E2, E2L
PLNE3408	588280	E2, E3, E4

SCHEMI





AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

tecnica

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza

Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

