

# Cavo al morsetto della flangia



## CARATTERISTICHE

Fornisce sostegno per cavi a basso voltaggio

Per l'installazione è necessario solo un martello


## SPECIFICHE

**Fine:** nVent CADDY Armour

**Materiale:** Acciaio per molle

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Spessore flangia (FT) | Diametro esterno (OD) | A.    |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 2H41012A          | 170460          | 2 - 3 mm              | 10.9 - 13 mm          | 25 mm |
| 2H41214A          | 170470          | 2 - 3 mm              | 12.4 - 16 mm          | 25 mm |
| 4H241214A         | 170630          | 3 - 8 mm              | 12.4 - 16 mm          | 25 mm |
| 4H241012A         | 170480          | 3 - 8 mm              | 10.9 - 13 mm          | 25 mm |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

