

# Cavo/tubo protettivo a clip per filo



# **CERTIFICAZIONI**







# **CARATTERISTICHE**

Sostiene cavi e conduit senza piegare i cavi di sospensione

Installazione più veloce rispetto ai metodi tradizionali

## **SPECIFICHE**


**Fine:** nVent CADDY Armour **Materiale:** Acciaio per molle

Table 1/1						
Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Dimensione del filo	Dimensione del foro (HS)	Carico statico finale (F)	Certificazioni
PCS2	170881	15 - 23 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB
PCS1	170880	11 - 14 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	cUL, UL, ITB

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

NEC® 300.11 richiede cavo di sospensione/asta specifici e EC311.

# **SCHEMI**



## **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

#### Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

#### Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

## **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY** 

**ERICO** 

**HOFFMAN** 

**ILSCO** 

**SCHROFF** 

**TRACHTE** 

