

Braccio a sbalzo con canale E0L



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Perforato, laminato a freddo

Piastra di ancoraggio asolata

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)
CE0L13H0300EG	599880	300mm
CE0L13H0180EG	599879	180mm


Spessore (T): 1.25 mm

E: 4 mm

Y: 8.5 x 20 mm

Dimensione del foro (HS):	10.5 mm
X:	11 x 18 mm
C:	15.5 mm
A.:	18 mm
B:	27 mm
Larghezza (W):	40 mm
D:	60 mm
Altezza (H):	120 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

