

# Morsetto tubo usi pesanti HD, tubo OD 138-145 mm, 5", barra 125 DN, M12, M16

## CODICE A CATALOGO

**HDI145**



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l'uso con chiavi

Flangia di facile apertura per tubi di dimensioni inferiori a 4"

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformità alla norma DIN EN 13501-1

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 577052

Materiale: Acciaio;Gomma EPDM-SBR

Fine: Elettrogalvanizzato

Temperatura: -50 to 110 °C

Colore: Nero

Diametro esterno (OD): 138 - 145 mm

Dimensione tubo: 5"

N.B./N.: 125

Dimensione asta (RS): M12;M16

Larghezza (W): 40 mm

Spessore (T): 4 mm

Diametro vite (Sc): 10 mm

Diametro vite metrico (Sc): M10


Lunghezza vite (L): 40mm

Carico statico: 5000N

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

[nVent.com/CADDY](http://nVent.com/CADDY) | 3

