

# PX NI Morsetto per tubi, S316, 199–205 mm OD, 3/4" Filettatura, 38 mm

## CODICE A CATALOGO

**PXN205S6**



## CARATTERISTICHE

Comprende un dado combinato maschio/femmina

Per applicazioni pesanti

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 577750

Dado incluso: Sì

Materiale: Acciaio inox 316 (EN 1,4401)

Diametro esterno (OD): 199 - 205 mm

Dimensione asta (RS): M12

Gewinde (G): 3/4"

Larghezza (W): 38 mm


Spessore (T): 2.5 mm

Diametro vite (Sc): 8

Lunghezza vite (L): 30mm

Carico statico: 3500N

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

