

Tubo protettivo/da tubo a morsetto per flangia EM-M.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi

La clip con chiusura a scatto ruota di 360°

Per l'installazione è necessario solo un martello

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Carico statico
8EM24S1	179780	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	200N
16EM24	171740	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	330N
20EM24	171800	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	330N

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Carico statico
24EM24	171960	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	330N
32EM24	173600	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	330N
812EM24	160120	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	330N
12EM58S1	179820	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	200N
16EM58	171490	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	330N
20EM58	171950	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	330N
24EM58	171970	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	330N
32EM58	173610	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	330N
6EM58	171750	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	330N
812EM58	160130	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	330N
8EM58S1	179790	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	8 - 14 mm	200N
12EM912S1	179830	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		22 - 30 mm	14 - 20 mm	200N
16EM912	173570	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	330N
20EM912	173580	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	330N
24EM912	173590	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	330N
32EM912	173620	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	14 - 20 mm	330N
812EM912	160140	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	330N
8EM912S1	179800	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	200N


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Carico statico
812EM1318	160075	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	330N
16EM1318	173745	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	21 - 28 mm	330N

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
8EM24S1	179780	
16EM24	171740	ITB
20EM24	171800	ITB
24EM24	171960	ITB
32EM24	173600	ITB
812EM24	160120	ITB
12EM58S1	179820	
16EM58	171490	ITB
20EM58	171950	ITB
24EM58	171970	ITB
32EM58	173610	ITB
6EM58	171750	
812EM58	160130	ITB
8EM58S1	179790	
12EM912S1	179830	

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
16EM912	173570	ITB
20EM912	173580	ITB
24EM912	173590	ITB
32EM912	173620	ITB
812EM912	160140	ITB
8EM912S1	179800	
812EM1318	160075	UL, cUL
16EM1318	173745	cUL, UL

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

