

Fissaggio condotto quadrato EQLS con riduttore acustico, a L.



CARATTERISTICHE

Comprende un foro per il fissaggio con rivetto a strappo

SPECIFICHE


Fine: Elettro galvanizzato

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Altezza (H)	Dimensione del foro (HS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
EQLS85	597780	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	85 mm	4.2 mm	35 mm	2 mm
EQLS50	597791	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	50 mm	4.2 mm	35 mm	2 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	C	D	E
EQLS85	597780	24 mm	8.4 mm	40 mm
EQLS50	597791	24 mm	8.4 mm	40 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

