


# Sistema di supporto per segnali UHS ESS con cinghia



## CARATTERISTICHE

Completo di coperchio in plastica e fascetta in acciaio zincato

Per tubi fino a 63,5 mm


## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale              | Fine            | Diametro vite (Sc) | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------|
| ESSUHS            | 599500          | Acciaio, Polycarbonate | Pregalvanizzato | 8                  | 55 mm       | 105 mm        |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | A.    |
|-------------------|-----------------|-------|
| ESSUHS            | 599500          | 11 mm |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

