

Dado a occhiello



CARATTERISTICHE

Da usare con sistemi di ancoraggio per installare i sistemi di catenarie direttamente sul calcestruzzo

SPECIFICHE



Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Finitura | Dimensione barra (RS) | Diametro 1 (Ø1) | Diametro 2 (Ø2) |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 196855 | 196855 | Acciaio | Zincata a caldo | M12 | 30 mm | 54 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Altezza (H) | A | B |
|-------------------|-----------------|-------------|-------|-------|
| 196855 | 196855 | 53 mm | 12 mm | 12 mm |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

