

Ancoraggio a innesto flangiato



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La filettatura interna facilita la rimozione e la manutenzione

Si installa a filo per incastro standard

Adatto per sistemi ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

L'aletta agevola l'installazione a filo aiutando a ottenere una profondità di ancoraggio costante e un facile allineamento della barra filettata

SPECIFICHE

Fine: Elettrogalvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/1


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Lunghezza (L)	Diametro della punta di perforazione (Ø)	Certificazioni
LAM625	589890	6 mm	25mm	8 mm	CE, 14-0135, CE, 14-0068

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Lunghezza (L)	Diametro della punta di perforazione (\emptyset)	Certificazioni
LAM830	574410	8 mm	30mm	10 mm	CE, 14-0068, VdS, CE, 14-0135
LAM1040	574420	10 mm	40mm	12 mm	VdS, CE, 14-0068, CE, 14-0135
LAM1250	574430	12 mm	50mm	15 mm	CE, 14-0135, CE, 14-0068, VdS

Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0135			
Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25	Profondita' nominale di ancoraggio
LAM625	-	2.44 kN	25 mm
LAM830	-	3.21 kN	30 mm
LAM1040	-	4.23 kN	40 mm
LAM1250	-	5.92 kN	50 mm

Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0068 - per sistemi ridondanti non strutturali			
Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25	Profondita' nominale di ancoraggio
LAM625	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
LAM830	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
LAM1040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
LAM1250	2.60 kN	2.60 kN	50 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/CADDY | 3

