


Piastra a T piatta a quattro fori



CARATTERISTICHE

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione del foro (HS)	Spessore (T)	A.
ZE108S6	388701	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		14 mm	6 mm	138 mm
ZE108EG	378581		Elettro galvanizzato	14 mm	6 mm	135 mm
ZE108	313080	Acciaio	Zincato a caldo	14 mm	6 mm	138 mm
ZE108	387580	Acciaio	Zincato a caldo	14 mm	6 mm	138 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	Vite inclusa	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
ZE108S6	388701	90 mm	No		
ZE108EG	378581	87.5 mm	No		

Codice a catalogo	Numero articolo	B	Vite inclusa	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
ZE108	313080	90 mm	Sì	10 mm	25mm
ZE108	387580	90 mm	No		

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

