

H-MSM tubo protettivo/morsetto da tubo a flangia, montaggio laterale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi

La clip con chiusura a scatto ruota di 360°

Per l'installazione è necessario solo un martello

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	Spessore flangia (FT)	Carico statico
12M24SMS1	179690	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N
16M24SM	173720	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N
20M24SM	171720	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	Spessore flangia (FT)	Carico statico
24M24SM	176690	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N
32M24SM	173830	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N
6M24SM	173640	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N
812M24SM	160050	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N
8M24SMS1	179650	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N
12M58SMS1	179700	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N
16M58SM	173730	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N
20M58SM	173770	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N
24M58SM	173800	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N
32M58SM	173840	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N
6M58SM	171980	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N
812M58SM	160060	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N
6M912SM	173650	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N
812M1318SM	160145	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N
812M912SM	160070	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N
16M912SM	173740	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N
20M912SM	173780	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N
24M912SM	173810	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	Spessore flangia (FT)	Carico statico
8M912SMS1	179670	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
12M24SMS1	179690	
16M24SM	173720	UL, cUL
20M24SM	171720	cUL, UL
24M24SM	176690	cUL, UL
32M24SM	173830	UL, cUL
6M24SM	173640	UL, cUL
812M24SM	160050	UL, cUL, ITB
8M24SMS1	179650	
12M58SMS1	179700	
16M58SM	173730	UL, cUL
20M58SM	173770	
24M58SM	173800	cUL, UL
32M58SM	173840	UL, cUL
6M58SM	171980	UL, cUL
812M58SM	160060	cUL, ITB, UL
6M912SM	173650	

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
812M1318SM	160145	cUL, UL
812M912SM	160070	UL, cUL, ITB
16M912SM	173740	cUL, UL
20M912SM	173780	
24M912SM	173810	cUL, UL
8M912SMS1	179670	

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

