

Clip a flangia a martello, montaggio inferiore



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi

Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l'inventario

Per l'installazione è necessario solo un martello

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Spessore flangia (FT)	Dimensione asta (RS)	Carico statico 1 (F1)
EM24	170050	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM24S1	179720	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		3 - 8 mm	6	200N
EM24SP25	172170	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM58	170060	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Spessore flangia (FT)	Dimensione asta (RS)	Carico statico 1 (F1)
EM58R5	191027	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58S1	179730	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		8 - 14 mm	6	200N
EM58SP25	172180	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM912	170070	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N
EM912S1	179740	Acciaio inox 301 (EN 1,4310)		14 - 20 mm	6	200N
EM912SP25	175760	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N
EM1318	170075	Acciaio per molle	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	450N

Table 2/2				
Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico 2 (F2)	Carico statico 3 (F3)	Certificazioni
EM24	170050	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM24S1	179720	110N	200N	
EM24SP25	172170	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58	170060	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM58R5	191027	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58S1	179730	110N	200N	
EM58SP25	172180	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM912	170070	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM912S1	179740	110N	200N	
EM912SP25	175760	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico 2 (F2)	Carico statico 3 (F3)	Certificazioni
EM1318	170075	110N	330N	cUL, UL

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

