

# Bullone a testa esagonale

## CARATTERISTICHE

Bullone a testa esagonale completamente filettato

## SPECIFICHE


**Conforme a.:** DIN 933

**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Fine                 | Diametro vite (Sc) | Lunghezza vite (L) |
|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| HSCRM825EG        | 593680          | Elettro galvanizzato | 8                  | 25mm               |
| HSCRM1025HD       | 593745          | Zincato a caldo      | 10                 | 25mm               |
| HSCRM1030HD       | 593755          | Zincato a caldo      | 10                 | 30mm               |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

