

# Dado esagonale



# **CARATTERISTICHE**

Filettato internamente con un profilo esagonale esterno per applicazioni multiple

# **SPECIFICHE**

Table 1/1										
Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione asta	Spessore	Dimensione del filo				
010M6	592040	Acciaio	Elettrogalvanizz ato	M6	5 mm	10 mm				
010M8S4	592140	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)		M8	6.5 mm	13 mm				
010M8	592050	Acciaio	Elettrogalvanizz ato	M8	6.5 mm	13 mm				
010M10HD	592065	Acciaio	Zincato a caldo	M10	8 mm	17 mm				
010M10S4	592150	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)		M10	8 mm	17 mm				
010M12HD	592075	Acciaio	Zincato a caldo	M12	10 mm	19 mm				
010M12S4	592160	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)		M12	10 mm	19 mm				
010M12	592070	Acciaio	Elettrogalvanizz ato	M12	10 mm	19 mm				

Codice a catalogo	Numeroarticolo	Materiale	Fine	Dimensione asta	Spessore	Dimensione del filo
010M16	400444	Acciaio	Elettrogalvanizz ato	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Acciaio	Elettrogalvanizz ato	M10		

### **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

## Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

#### Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO** 

**HOFFMAN** 

**ILSCO SCHROFF**  **TRACHTE** 

