

CADDY nVent migliorato Clip con gancio a J Cat HP con morsetto per travi BC, orientabile



The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Swivel Beam Clamp offers both easy beam flange installation and 360-degree rotation for versatile cable routing. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Girevole, per supportare varie direzioni dei cavi


Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Materiale	Spessore flangia (FT)	Carico statico
CATHPMBCB	186079	Elettrogalvanizzato, nVent CADDY Armour	Acciaio, Spring Acciaio	16 mm Max	267N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

