nVent CADDY

We connect and protect

# Gancio KN

## CARATTERISTICHE

Si usa per riparare spezzoni di catena o combinare due catene insieme chiudendo a martello la giunzione

## SPECIFICHE

**Fine:** Elettrogalvanizzato

**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro (Ø) | Lunghezza (L) | B | Carico statico |
|---|---|---|---|---|---|
| KN30EG | 380050 | 3 mm | 16.5mm | 12.5 mm | 370N |
| KN40EG | 380060 | 4 mm | 20mm | 16 mm | 550N |
| KN50EG | 380070 | 5 mm | 23mm | 20 mm | 950N |

## SCHEMI




## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

**Europa**
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

**Europa**
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

**APAC**
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.