

Levetta a molla MTSB con dado/rondella



CARATTERISTICHE

Rondella, dado e ancoretta inclusi

Adatto al fissaggio a pareti vuote, soffitti vuoti e controsoffitti

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione asta (RS)	Lunghezza (L)	Diametro della punta di perforazione
MTSB4	584410	Acciaio	Elettro galvanizzato	4	90mm	14mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico finale (F)
MTSB4	584410	1750N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il valore del Carico statico finale non tiene conto delle caratteristiche di resistenza del materiale di supporto. Il fattore di sicurezza appropriato deve essere aggiunto a questa capacità di carico.

Per aprirsi durante l'installazione, l'ancoretta a molla richiede uno spazio minimo di 35 mm.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

