


# Nessuna clip di leva



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Elimina l'effetto leva sui dispositivi di fissaggio e i sistemi di ancoraggio

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021

## SPECIFICHE

**Fine:** Elettro galvanizzato

**Materiale:** Acciaio

Table 1/1


| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni rinforzo | Dimensione del foro (HS) | Carico omologato UL |
|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| CSBNPC38          | 402528          | #12, #18, #36       | 11 mm                    | 8490N               |
| CSBNPC12          | 402208          | #12, #18, #36       | 14 mm                    | 8490N               |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

L'elemento di rinforzo non è incluso.

| Carichi UL   |                     |                    |
|--------------|---------------------|--------------------|
| Pezzo numero | Braccio di Rinforzo | Capacità di carico |
| CSBNPC38     | CSB12CBL            | 1859 N             |
|              | CSB18CBL            | 3434 N             |
|              | CSB36CBL            | 8496 N             |
| CSBNPC12     | CSB12CBL            | 1859 N             |
|              | CSB18CBL            | 3434 N             |
|              | CSB36CBL            | 8496 N             |
| CSBNPC58     | CSB12CBL            | 1859 N             |
|              | CSB18CBL            | 3434 N             |
|              | CSB36CBL            | 8496 N             |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

