

Supporto a J nVent CADDY Cat HP con clip per griglia a T



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Nessuno strumento di installazione richiesto per il clip di base

Offre un supporto ottimale ai cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni fino a (e incluse) Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ottica

Offre una capacità di riempimento e di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi

I profili arrotondati dei supporti a J assicurano il corretto supporto del raggio di piegatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni

Alternativa economicamente vantaggiosa alle costose passerelle

Conforme a EN 50174-2

Conforme a ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro (Ø)	Area	Capacità del cavo, Cat 5e
-------------------	-----------------	-----------	----------	--------------	------	---------------------------

CAT16HPTS	181089	Acciaio, Spring Acciaio	nVent CADDY Armour, Prezincato	25 mm	690mm ²	20
-----------	--------	----------------------------	--------------------------------------	-------	--------------------	----

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Capacità del cavo, Cat 6	Capacità del cavo, Cat 6A	A	Carico statico
CAT16HPTS	181089	15	10	65 mm	270N


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Filo di supporto aggiuntivo richiesto da NEC® 300.11.

I supporti non continui non possono superare la distanza di 1,5 m ai sensi del TIA 569-C.9.7.

La capacità del cavo è calcolata sulla base di un indice di riempimento pari al 70%.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

