

nVent CADDY Macrofix isolato M8/M10



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione

Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1

SPECIFICHE

Colore:	Nero
Fine:	Elettro galvanizzato
Temperatura:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)
MFD015	586001	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm
MFD019	586002	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
MFD025	586003	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm
MFD031	586004	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm
MFD037	586005	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm
MFD044	586006	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm
MFD050	586007	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm
MFD058	586008	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm
MFD068	586009	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm
MFD078	586010	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm
MFD088	586011	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm
MFD098	586012	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm
MFD108	586013	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm
MFD118	586014	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm
MFD128	586015	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm
MFD138	586016	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm
MFD148	586017	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm
MFD160	586018	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)
MFD170	586019	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	M8, M10	25 mm
MFD200	586020	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm
MFD215	586021	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm
MFD225	586022	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm
MFD250	586023	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	239 - 250 mm		M8, M10	30 mm
MFD275	586024	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	265 - 275 mm	250	M8, M10	30 mm
MFD319	586025	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	309 - 319 mm		M8, M10	30 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)	Carico statico
MFD015	586001	1 mm	6	17mm	1000N
MFD019	586002	1 mm	6	17mm	1000N
MFD025	586003	1 mm	6	22mm	1000N
MFD031	586004	1 mm	6	22mm	1000N
MFD037	586005	1 mm	6	22mm	1000N
MFD044	586006	1 mm	6	27mm	1000N
MFD050	586007	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD058	586008	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD068	586009	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFD078	586010	1.5 mm	6	32mm	2000N

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)	Carico statico
MFD088	586011	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD098	586012	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD108	586013	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD118	586014	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD128	586015	2 mm	6	37mm	3000N
MFD138	586016	2 mm	6	37mm	3000N
MFD148	586017	2 mm	6	37mm	3200N
MFD160	586018	2 mm	6	37mm	3200N
MFD170	586019	2 mm	6	37mm	3200N
MFD200	586020	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD215	586021	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD225	586022	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD250	586023	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD275	586024	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD319	586025	2.5 mm	6	37mm	4000N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

