

nVent CADDY Macrofix M8/M10 non isolato



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

SPECIFICHE

Fine: Elettrogalvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
MFN048EG	586106	41 - 48 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN029EG	586103	23 - 29 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
MFN035EG	586104	29 - 35 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN041EG	586105	35 - 41 mm		M8, M10	20 mm	1 mm
MFN023EG	586102	19 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN019EG	586101	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm
MFN062EG	586108	54 - 62 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN072EG	586109	62 - 72 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN054EG	586107	48 - 54 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFN083EG	586110	73 - 83 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFN093EG	586111	83 - 93 mm	80	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFN113EG	586113	103 - 113 mm		M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN123EG	586114	113 - 123 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN103EG	586112	93 - 103 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFN184EG	586126	175 - 184 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFN194EG	586127	185 - 194 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFN133EG	586115	123 - 133 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFN143EG	586116	133 - 143 mm	125	M8, M10	23 mm	2 mm
MFN175EG	586119	165 - 175 mm	150	M8, M10	25 mm	2 mm
MFN165EG	586118	155 - 165 mm		M8, M10	25 mm	2 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
MFN153EG	586117	143 - 153 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFN205EG	586120	195 - 205 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFN220EG	586121	210 - 220 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFN230EG	586122	220 - 230 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFN280EG	586124	270 - 280 mm	250	M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFN324EG	586125	314 - 324 mm	300	M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFN255EG	586123	244 - 255 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm

Table 2/2				
Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)	Carico statico
MFN048EG	586106	6	22mm	1000N
MFN029EG	586103	6	17mm	1000N
MFN035EG	586104	6	17mm	1000N
MFN041EG	586105	6	22mm	1000N
MFN023EG	586102	6	17mm	1000N
MFN019EG	586101	6	17mm	1000N
MFN062EG	586108	6	22mm	1500N
MFN072EG	586109	6	22mm	1500N
MFN054EG	586107	6	22mm	1500N
MFN083EG	586110	6	27mm	2000N

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)	Carico statico
MFN093EG	586111	6	27mm	2000N
MFN113EG	586113	6	27mm	2500N
MFN123EG	586114	6	27mm	2500N
MFN103EG	586112	6	27mm	2500N
MFN184EG	586126	6	27mm	3200N
MFN194EG	586127	6	27mm	3200N
MFN133EG	586115	6	27mm	3000N
MFN143EG	586116	6	27mm	3000N
MFN175EG	586119	6	27mm	3200N
MFN165EG	586118	6	27mm	3200N
MFN153EG	586117	6	27mm	3200N
MFN205EG	586120	6	32mm	3600N
MFN220EG	586121	6	32mm	3600N
MFN230EG	586122	6	32mm	3600N
MFN280EG	586124	6	32mm	4000N
MFN324EG	586125	6	32mm	4000N
MFN255EG	586123	6	32mm	4000N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

